

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kiegészítő vezetékrendező, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Rendelési szám	1992910000
Típus	IE-PI-RJ45-FH-P-1.6
GTIN (EAN)	4050118378047
Qty.	30 Stück

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 4,333 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Általános adatok

Vezetékezés	PROFINET	Szigetelés keresztmetszete, min.	1,1 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,6 mm	Kategória	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Csatlakozási átmérő, tömör	0.51...0.64 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 24...AWG 22
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.76 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 22
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis	0.61...0.78 mm, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)	AWG 24...AWG 22, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás	A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges	Védelmi osztály	IP20
Újracsatlakoztathatóság	≥ 4 ciklus (ugyanahhoz a keresztmetszethez)		

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-51	Tanúsítvány száma (cURus)	E471884
----------------------	----------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E471884

IE-PI-RJ45-FH-P-1.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN