

IE-PI-RJ45-FH-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.

Általános rendelési adatok

Verzió	Kiegészítő vezetékrendező, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Rendelési szám	1992930000
Típus	IE-PI-RJ45-FH-B-1.1
GTIN (EAN)	4050118378139
Qty.	30 Stück

IE-PI-RJ45-FH-B-1.1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 4,3 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...85 °C

Általános adatok

Vezetékezés	EIA/TIA T568 B	Szigetelés keresztmetszete, min.	0,85 mm
Szigetelés keresztmetszete, max.	1,1 mm	Kategória	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Csatlakozási átmérő, tömör	0.41...0.51 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)	AWG 26...AWG 24
Csatlakozási átmérő, flexibilis	0.46...0.61 mm	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG)	AWG 27...AWG 24
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis	0.51, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges	Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül flexibilis (AWG)	AWG 26, A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges
Megjegyzés, nagyon finomsodratú vezetékcsatlakozás	A kábel Weidmüller általi jóváhagyása szükséges	Árnyékolás	360° árnyékoló érintkező
Védelmi osztály	IP20	Újracsatlakoztathatóság	≥ 4 ciklus (ugyanahhoz a keresztmetszethez)

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint	Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on	1 A
Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ	Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	≥ 1500 V AC/DC
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	≥ 1000 V AC/DC		

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5 1	Tanúsítvány száma (cURus)	E471884
----------------------	-----------------	---------------------------	---------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E471884

IE-PI-RJ45-FH-B-1.1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)