

## IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, üres ház

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tartalék betéttartó, 5. változat IEC 61076-3-106 szerint
Rendelési szám	<a href="#">1993540000</a>
Típus	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Qty.	1 Stück

## IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	28,1 mm	Mélység (coll)	1,106 inch
Magasság	21,1 mm	Magasság (coll)	0,831 inch
Szélesség	21,2 mm	Szélesség (coll)	0,835 inch
Nettó tömeg	20 g		

## Általános adatok

Ház fő anyaga	PBT	Szín	Egyéb
---------------	-----	------	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>