

IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Запасной держатель вставки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106
Номер для заказа	1993540000
Тип	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Кол.	1 Шт.

IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	28,1 мм	Глубина (дюймов)	1,106 inch
Высота	21,1 мм	Высота (в дюймах)	0,831 inch
Ширина	21,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,835 inch
Масса нетто	20 g		

Общие данные

Основной материал корпуса	PBT	Цветовой код	прочее
---------------------------	-----	--------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN