

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Verzió	USB-kábel, USB A, USB A, PVC, 1 m
Rendelési szám	1993550010
Típus	IE-USB-A-A-1.0M
GTIN (EAN)	4050118378559
Qty.	1 Stück

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	1 m	Hossz, inch	39,37 inch
Nettó tömeg	38,4 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-15 °C...80
-------------------	-------------

Kábel műszaki adatai

Köpeny színe	fekete
--------------	--------

Általános műszaki adatok

Érintkező felület	Arany a nikkel felett
-------------------	-----------------------

Dugó

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt	Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
-----------------	---	------------------	--

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	USB A, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt	Érintkező felület, dugó, bal	Arany a nikkel felett
-----------------	---	------------------------------	-----------------------

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
------------------	--	-------------------	-----------------------

Kábel szerkezet

Keresztmetszet	2*AWG28 + 2*AWG24	Köpeny anyaga	PVC
Köpeny színe	fekete	Köpenyátmérő	4,5 mm
Köpenyátmérő, max.	4,7 mm	Köpenyátmérő, min.	4,3 mm

Besorolások

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9,1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

IE-USB-A-A-1.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)