

IE-USB-A-A-1.0M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	USB-kabel, USB A, USB A, PVC, 1 m
Art.nr.	1993550010
Typ	IE-USB-A-A-1.0M
GTIN (EAN)	4050118378559
Förp.	1 Stück

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	1 m	Bygglängd (tum)	39,37 inch
Nettovikt	38,4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-15 °C...80
-----------------	-------------

Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt höger	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded	Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
--------------------	--	----------------------	--

Kabeluppbyggnad

Area	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldiameter	4.5 mm
Manteldiameter, max.	4,7 mm	Manteldiameter, min.	4,3 mm
Mantelfärg	svart	Material mantel	PVC

Kontakt höger

Kontaktyta	Stickkontakt höger	USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded
Guld över nickel		

Kontakt vänster

Kontaktyta vänster kontakt	Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, skärmade
Guld över nickel		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001408	ETIM 7.0	EC001408
ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ECLASS 9.0	27-06-20-11	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-01-06	ECLASS 11.0	27-06-01-06
ECLASS 12.0	27-06-01-06	ECLASS 13.0	27-06-01-06

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-USB-A-A-1.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)