

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Version | Câble USB, USB A, USB A, PVC, 1.8 m |
| Référence | 1993550018 |
| Type | IE-USB-A-A-1.8M |
| GTIN (EAN) | 4050118378641 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

IE-USB-A-A-1.8M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|-------|-------------------|-------------|
| Longueur | 1,8 m | Longueur (pouces) | 70,866 inch |
| Poids net | 53 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -15 °C...80 |
|-------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001408 | ETIM 7.0 | EC001408 |
| ETIM 8.0 | EC001408 | ETIM 9.0 | EC001408 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-20-11 | ECLASS 9.1 | 27-06-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-06-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-06-01-06 |

Caractéristiques techniques câble

| | |
|---------------------|------|
| Couleur de la gaine | noir |
|---------------------|------|

Caractéristiques techniques générales

| | |
|--------------------|---------------|
| Surface du contact | Or sur nickel |
|--------------------|---------------|

Constitution du câble

| | | | |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------------|
| Couleur de la gaine | noir | Diamètre de la gaine | 4,5 mm |
| Diamètre de la gaine, max. | 4,7 mm | Diamètre de la gaine, min. | 4,3 mm |
| Matériau de la gaine | PVC | Section | 2*AWG28 + 2*AWG24 |

Mâle

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Prise de raccordement à droite | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded | Prise de raccordement à gauche | USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|

Mâle droite

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|
| Prise de raccordement à droite | USB A, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, shielded | Surface du contact | Or sur nickel |
|--------------------------------|--|--------------------|---------------|

Mâle gauche

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| Prise de raccordement à gauche | USB A, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, blindé | Surface de contact Mâle gauche | Or sur nickel |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

IE-USB-A-A-1.8M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)