

## SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.3 m, Első rögzítés
Rendelési szám	<a href="#">1993620000</a>
Típus	SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16
GTIN (EAN)	4050118378634
Qty.	1 Stück

## SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 25 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Kódolás	S-coded	Névleges áram	12 A
Pólusszám	4	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott		

## Szabványok

Csatlakozó, standard IEC 61076-2-111

## Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Felerősítő menet	M 16 x 1.5	Felszerelés típusa	Első rögzítés
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Kábelhossz	0,3 m
Kódolás	S-coded	Névleges áram	12 A
Pólusszám	4	Sodrat / kábelhossz	0,3 m
Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	AWG 16	Vezeték külső átm.	-
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Érintkező felület	Aranyozott

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

SAIE-M12B-4-S-0.3U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Póluskiosztás

