

**SAI-M23-GS-L-7/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
Objednací číslo	<a href="#">1995800000</a>
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248925667
Množství	1 ks

## SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	98 g
----------------	------

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Slitina mědi a zinku
Průměr kabelu, max.	12 mm	Průměr kabelu, min.	7 mm
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40...+125 °C
Stupeň krytí	IP67, IP69K	Závažnost znečištění	3

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAI-M23-GS-L-7/12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres



## SAI-M23-GS-L-7/12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Vložky a kontakty



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-BE-L-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170370000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962266	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170380000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962518	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6995810000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248925674	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6170350000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
GTIN (EAN)	4032248962303	
Množství	1 ks	

# Cable connector

