

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház
Rendelési szám	1995800000
Típus	SAI-M23-GS-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248925667
Qty.	1 Stück

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 98 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Dugaszolási ciklusok	> 1000	Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C	Kábelátmérő, max.	12 mm
Kábelátmérő, min.	7 mm	Szennyezés súlyossága	3
Védelmi osztály	IP67, IP69K	Árnyékolás csatlakozás	Igen

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9,1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Letöltések


Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Méretrajz**

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Betétek



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Típus	SAI-M23-SE-L-4/4	Verzió
Rendelési szám	1170380000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962518	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-SE-L-6	Verzió
Rendelési szám	1170350000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962303	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-L-4/4	Verzió
Rendelési szám	1995810000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248925674	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-M23-BE-L-6	Verzió
Rendelési szám	1170370000	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét
GTIN (EAN)	4032248962266	
Qty.	1 Stück	

Cable connector

