

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező
Rendelési szám	<a href="#">1995860000</a>
Típus	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Qty.	50 Stück

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,336 g

## Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző

Beállítások re. SAI M23 krimpelőszerző	Pozicionáló helye	12
	Krimpcsatlakozó	Krimpelő aljzat jel, 1 mm (0,08–0,56 mm <sup>2</sup> )
	Krimpelőszerző	1
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Vezetékkeresztmetszet 0,14 mm <sup>2</sup>
		Krimpelőtűske beállítása 0,75
		Vezetékkeresztmetszet 0,25 mm <sup>2</sup>
		Krimpelőtűske beállítása 0,8

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Szigetelés erőssége	> 10 <sup>10</sup> Ω	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,56 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet
Érintkező felület	Aranyozott		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-KBC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**

## SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1203960000</a>	Présszerszám jelérintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4050118000764	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1203840000</a>	Présszerszám jel- és hálózati érintkezőkhöz
GTIN (EAN)	4032248986934	
Qty.	1 Stück	