IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	FrontCom, Dvojitý rám, Kovový kryt, Zamykatelné klíčem (zámek Daimler)
Objednací číslo	2003150000
Typ	IE-FC-DFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118386929
Množství	1 ks

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	27,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,083 inch
Výška	134 mm	Výška (v palcích)	5,276 inch
Šířka	132 mm	Šířka (v palcích)	5,197 inch
Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	5 mm
Čistá hmotnost	815,95 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...70 °C

Obecné údaje

Materiál krytu	Tlakově litý zinek, práškově lakováno	Materiál rámu	Tlakově litý zinek
Stupeň krytí	IP65, v zavřeném stavu	Stupeň krytí (UL)	Type 12
Typ produktu	Dvojitý rám, Kovový kryt, Zamykatelné klíčem (zámek Daimler)		

Obecné standardy

Č. osvědčení (CSA)	2000039-80039714	Č. osvědčení (cURus)	E223801

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Osvědčení

Schválení

ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E223801

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Manual Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Nákresy

Rozměrový výkres




Jednotka: mm

Výřez instalace




Jednotka: mm

Rozměrový výkres



Jednotka: palce

Výřez instalace



Jednotka: palce

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.
K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
Stručný přehled výhod:


- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verze
Objednací číslo	1736181044	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
GTIN (EAN)	4008190985950	
Množství	200 ks	

Plochý šroubovák



Plochý šroubovák s kulatou hlavicí SD DIN 5265, ISO 2380/2, výstup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Verze
Objednací číslo	9009030000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248266944	
Množství	1 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Křížový šroubovák, Pozidriv



Křížový šroubovák, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, výstup podle ISO 8764/1-PZ, hrot ChromTop, rukojeť SoftFinish

Všeobecné objednací údaje

Typ	SDK PZ1	Verze
Objednací číslo	9008530000	Šroubovák, Šroubovák
GTIN (EAN)	4032248056521	
Množství	1 ks	

Čisté, lepicí zadní strana



SM je štítek MultiCard pro značení řídících a signálních zařízení. Štítky jsou připevněny do držáků nebo přilepeny pomocí samolepicí fólie. Přizpůsobené značky lze vytvořit pomocí značících systémů PrintJet CONNECT nebo Plotter.

- Uživatelé mohou rychle tisknout štítky podle svých potřeb
- Není třeba mít na skladě drahé standardní štítky
- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Pro extrémní nároky doporučujeme ochrannou fólii ETO SM.
- Držáky mohou být použity pro tlačítka o průměru 22 mm nebo 30 mm od společností Siemens, ABB, Moeller a Télémécanique

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Verze
Objednací číslo	1707270000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190925116	
Množství	80 ks	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Verze
Objednací číslo	1713760000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Stříbrná
GTIN (EAN)	4008190331177	
Množství	80 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Verze
Objednací číslo	1073340000	SwitchMark, Značky na přístroje, 18 x 27 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4032248831425	
Množství	80 ks	

Elektrické zásuvky



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-PWB-DE	Verze
Objednací číslo	1450730000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ F, Samice, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Množství	1 ks	

Typ	IE-FCI-PWB-CN	Verze
Objednací číslo	1450790000	FrontCom, Vložka Power velká, Typ I, Samice, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Množství	1 ks	

Typ	IE-FCI-PWS-US	Verze
Objednací číslo	1450800000	FrontCom, Vložka Power US, Typ B, Patice, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Množství	1 ks	

Příslušenství pro FrontCom Vario



Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-DF-IPH	Verze
Objednací číslo	2003340000	FrontCom, Pásek (na instalaci jednotlivých panelů)
GTIN (EAN)	4050118387094	
Množství	1 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	IE-FC-PWPC	Verze
Objednací číslo	2450820000	FrontCom, Dotyková ochrana
GTIN (EAN)	4050118255584	
Množství	1 ks	

stíněné



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-SP-2ST/2D9	Verze
Objednací číslo	2450590000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné, 2x data, 2x signál
GTIN (EAN)	4050118255263	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Verze
Objednací číslo	2067080000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné, 1x napájení, 2x data, 1 x příprava
GTIN (EAN)	4050118415612	RCBO
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Verze
Objednací číslo	2004810000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné, 1 x GFCI, 1 x pojistka, 2x data, 1x
GTIN (EAN)	4050118389289	signál
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-SP-PWU/2ST	Verze
Objednací číslo	2450620000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné, 1x napájení, US, 2x data
GTIN (EAN)	4050118255270	
Množství	1 ks	
Typ	IE-FC-SP-PWB/2ST	Verze
Objednací číslo	2450550000	FrontCom, Vkládací deska, stíněné, 1x napájení, 2x data
GTIN (EAN)	4050118255256	
Množství	1 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

nestíněné




FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FC-DIP-BP	Verze
Objednací číslo	2004890000	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné
GTIN (EAN)	4050118389296	
Množství	1 ks	

Typ	IE-FC-IP-BP	Verze
Objednací číslo	1450710000	FrontCom, Vkládací deska, nestíněné
GTIN (EAN)	4050118255287	
Množství	1 ks	

RJ45



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verze
Objednací číslo	1963830000	Zásuvka RJ45, Konektor pro základnu, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Množství	10 ks	

Typ	IE-BI-RJ45-C	Verze
Objednací číslo	1962840000	Zásuvka RJ45, Vložky upínací hlavy – spojka
GTIN (EAN)	4032248645046	
Množství	10 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

USB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Verze
Objednací číslo	1487920000	USB vložka, Přírubová vložka, typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Množství	1 ks	

Signál - VGA, HDMI



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Verze
Objednací číslo	2003390000	FrontCom, HDMI spojka, Signální vložka HDMI, Konektor samice /
GTIN (EAN)	4050118387414	samice
Množství	1 ks	

IE-FC-DFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Signál - D-SUB



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-FCI-D9-FF	Verze
Objednací číslo	4450840000	FrontCom, Vložka, signál, D-Sub, 9 pólů, Konektor samice / samice
GTIN (EAN)	4050118255737	
Množství	1 ks	