

**IE-FC-DFM-KNOB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	FrontCom, Dubbel ram, Metallskydd, Styrknapplåsa-ning
Art.nr.	<a href="#">2003170000</a>
Typ	IE-FC-DFM-KNOB
GTIN (EAN)	4050118387032
Förp.	1 Stück

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	27,5 mm	Byggdjup (tum)	1,083 inch
Höjd	134 mm	Bygghöjd (tum)	5,276 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5,197 inch
Vägg tjocklek, min.	1 mm	Vägg tjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	824,97 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Material lock	Zinkpressgjutning, Pulverlackad	Material ram	Zinkpressgjutning
Produktlansering	Dubbel ram, Metallskydd, Styrknapppläsning	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Skyddsklass (UL)	Type 12		

## Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">Manual</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


**IE-FC-DFM-KNOB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Profilritning**




Enhet: mm

**Montageurtag**



Enhet: mm

**Profilritning**



Enhet: tum

**Montageurtag**



Enhet: tum

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## oskärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-IP-BP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450710000</a>	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
GTIN (EAN)	4050118255287	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FC-DIP-BP	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2004890000</a>	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
GTIN (EAN)	4050118389296	
Förp.	1 Stück	

## RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## USB


USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1487920000</a>	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Förp.	1 Stück	

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-D9-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Signalinsats D-sub, 9-polig, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118255737	
Förp.	1 Stück	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör för FrontCom Vario



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450820000</a>	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FC-DF-IPH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2003340000</a>	FrontCom, Plint (för montering av enskilda paneler)
GTIN (EAN)	4050118387094	
Förp.	1 Stück	

## Signal – VGA, HDMI



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI-koppling, Signalinsats HDMI, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118387414	
Förp.	1 Stück	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1707270000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190925116	
Förp.	80 Stück	
Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1073340000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248831425	
Förp.	80 Stück	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1713760000</a>	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, Silver
GTIN (EAN)	4008190331177	
Förp.	80 Stück	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## skärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-SP-PWB/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450550000</a>	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255256	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2067080000</a>	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, 2 x data, 1 x förberedelse
GTIN (EAN)	4050118415612	av RCBO
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-SP-2ST/2D9	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450590000</a>	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 2 x data, 2x signal
GTIN (EAN)	4050118255263	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-SP-PWU/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, US, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255270	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2004810000</a>	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1 x GFCI, 1 x säkring, 2 x data, 1x
GTIN (EAN)	4050118389289	signal
Förp.	1 Stuck	



## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	

## Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDK PZ1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9008530000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056521	
Förp.	1 Stück	

## IE-FC-DFM-KNOB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagålgthet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-CN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450790000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWS-US	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450800000</a>	FrontCom, Insats Power US, Typ B, Hylsa, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450730000</a>	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 Stuck	

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9009030000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 Stuck	