

IE-FC-DFM-CAB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire
Référence	2003190000
Type	IE-FC-DFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387025
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	27,5 mm	Profondeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5,276 inch
Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5,197 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	815,86 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Classe de protection (UL)	Type 12	Couvercle du matériau	Zinc injecté sous pression, électrolaquée
Degré de protection	IP65, fermé	Structure du matériau	Zinc injecté sous pression
Type de produit	Cadre double, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire		

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
---------------------	------------------	-----------------------	---------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Manual Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins

Dessin coté




Unité : mm

Découpe de montage




Unité : mm

Dessin coté



Unité : pouce

Découpe de montage



Unité : pouce

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Signal - VGA, HDMI



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FCI-HDMI-FF	Version
Référence	2003390000	FrontCom, Prolongateur HDMI, Insert pour signaux HDMI, Femelle /
GTIN (EAN)	4050118387414	femelle
Qté.	1 pièce(s)	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FCI-D9-FF	Version
Référence	1450840000	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qté.	1 pièce(s)	

Fiche de données

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis cruciforme, type Pozidrive



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDK PZ1	Version
Référence	9008530000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qté.	1 pièce(s)	

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version	
Référence	9009030000	Version	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248266944		
Qté.	1 pièce(s)		

non blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FC-IP-BP	Version	
Référence	1450710000	Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
GTIN (EAN)	4050118255287		
Qté.	1 pièce(s)		
Type	IE-FC-DIP-BP	Version	
Référence	2004890000	Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé
GTIN (EAN)	4050118389296		
Qté.	1 pièce(s)		

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Accessoires pour FrontCom Vario



Informations générales de commande

Type	IE-FC-PWPC	Version
Référence	1450820000	FrontCom, Protection au toucher
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FC-DF-IPH	Version
Référence	2003340000	FrontCom, Barrette (pour le montage de plaques à insert simple)
GTIN (EAN)	4050118387094	
Qté.	1 pièce(s)	

Prises femelles de puissance



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FCI-PWB-CN	Version
Référence	1450790000	FrontCom, Insert Power grand, Type I, Femelle, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-PWB-DE	Version
Référence	1450730000	FrontCom, Insert Power grand, Type F, Femelle, DE
GTIN (EAN)	4050118255546	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-PWS-US	Version
Référence	1450800000	FrontCom, Insert Power US, Type B, Femelle, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Qté.	1 pièce(s)	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

blindé



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Type	IE-FC-SP-PWB/2ST	Version
Référence	1450550000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1x Puissance, 2x Données
GTIN (EAN)	4050118255256	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FC-SP-PWU/2ST	Version
Référence	1450620000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1x Puissance, US, 2x Données
GTIN (EAN)	4050118255270	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FC-SP-2ST/2D9	Version
Référence	1450590000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 2x Données, 2x Signal
GTIN (EAN)	4050118255263	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Version
Référence	2004810000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1 x GFCL, 1 x fusible, 2x Données,
GTIN (EAN)	4050118389289	1x Signal
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Version
Référence	2067080000	FrontCom, Plaque d'insert, blindé, 1x Puissance, 2x Données, 1 x
GTIN (EAN)	4050118415612	préparation de RCBO
Qté.	1 pièce(s)	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

USB

Supports USB pour FrontCom[®]



Informations générales de commande

Type	IE-BI-USB-3.0-A	Version
Référence	1487920000	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qté.	1 pièce(s)	

Collage arrière neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM 27/18 K MC NE SI	Version
Référence	1713760000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190331177	27 mm, argent
Qté.	80 pièce(s)	
Type	SM 27/18 K MC NE WS	Version
Référence	1707270000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190925116	27 mm, blanc
Qté.	80 pièce(s)	

Fiche de données

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SM 27/18 K MC NE GR	Version
Référence	1073340000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4032248831425	27 mm, gris
Qté.	80 pièce(s)	

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	1963830000	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	1962840000	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 pièce(s)	