

IE-FC-DFM-CAB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Dubbel ram, Metallskydd, Låsbar med skåpnöckel
Art.nr.	2003190000
Typ	IE-FC-DFM-CAB
GTIN (EAN)	4050118387025
Förp.	1 Stück

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	27,5 mm	Byggdjup (tum)	1,083 inch
Höjd	134 mm	Bygghöjd (tum)	5,276 inch
Bredd	132 mm	Byggbredd (tum)	5,197 inch
Vägg tjocklek, min.	1 mm	Vägg tjocklek, max.	5 mm
Nettovikt	815,86 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Material lock	Zinkpressgjutning, Pulverlackad	Material ram	Zinkpressgjutning
Produktansering	Dubbel ram, Metallskydd, Låsbar med skåpnöckel	Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd
Skyddsklass (UL)	Type 12		

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Manual Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Ritningar

Profilritning




Enhet: mm

Montageurtag




Enhet: mm

Profilritning



Enhet: tum

Montageurtag



Enhet: tum

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

oskärmad



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-IP-BP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450710000	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
GTIN (EAN)	4050118255287	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FC-DIP-BP	Artikelbeteckning
Art.nr.	2004890000	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad
GTIN (EAN)	4050118389296	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-DF-IPH	Artikelbeteckning
Art.nr.	2003340000	FrontCom, Plint (för montering av enskilda paneler)
GTIN (EAN)	4050118387094	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FC-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

USB

USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1487920000	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Förp.	1 Stück	

Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv



Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDK PZ1	Artikelbeteckning
Art.nr.	9008530000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056521	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWS-US	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450800000	FrontCom, Insats Power US, Typ B, Hylsa, US
GTIN (EAN)	4050118255638	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450730000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450790000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 Stück	

skärmade



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-SP-PWB/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450550000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255256	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FC-SP-2ST/2D9	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450590000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 2 x data, 2x signal
GTIN (EAN)	4050118255263	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	IE-FC-DSP-PWB/2ST/FILS	Artikelbeteckning
Art.nr.	2067080000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, 2 x data, 1 x förberedelse
GTIN (EAN)	4050118415612	av RCBO
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9	Artikelbeteckning
Art.nr.	2004810000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1 x GFCL, 1 x säkring, 2 x data, 1x
GTIN (EAN)	4050118389289	signal
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FC-SP-PWU/2ST	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450620000	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, US, 2 x data
GTIN (EAN)	4050118255270	
Förp.	1 Stuck	

Signal – VGA, HDMI



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	2003390000	FrontCom, HDMI-koppling, Signalinsats HDMI, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118387414	
Förp.	1 Stuck	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-D9-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450840000	FrontCom, Signalinsats D-sub, 9-polig, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118255737	
Förp.	1 Stuck	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral självhäftande



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SM 27/18 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1707270000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190925116	
Förp.	80 Stück	
Typ	SM 27/18 K MC NE SI	Artikelbeteckning
Art.nr.	1713760000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, Silver
GTIN (EAN)	4008190331177	
Förp.	80 Stück	
Typ	SM 27/18 K MC NE GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1073340000	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 27 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248831425	
Förp.	80 Stück	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	1962840000	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	

IE-FC-DFM-CAB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Artikelbeteckning
Art.nr.	9009030000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 Stück	