

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

**Informations générales de commande**

Version	FrontCom, Plaque d'insert, non blindé, 1 x GFCL, 1 x fusible, 2x Données, 1x Signal
Référence	<a href="#">2003370000</a>
Type	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Qté.	1 pièce(s)

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Largeur	116,5 mm	Largeur (pouces)	4,587 inch
Longueur	90,5 mm	Longueur (pouces)	3,563 inch
Poids net	141,78 g		

## Températures

Température de fonctionnement	-35 °C...66 °C
-------------------------------	----------------

## Raccordement

Longueur de dénudage	9 mm
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	max. 2,5 mm <sup>2</sup> min. 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> extrêmement souple, avec embout	
Section de raccordement du conducteur, ... extrêmement souple, sans embout	
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 4 mm <sup>2</sup> rigide	
Section de raccordement du conducteur, rigide	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min. 1,5 mm <sup>2</sup> max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> souple, avec embout	
Section de raccordement du conducteur, ... souple, sans embout	
Type de raccordement	Raccordement vissé

## Classifications

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Caractéristiques générales

Matériau	Polycarbonate PC	Type de produit	Plaque d'insert, non blindé
----------	------------------	-----------------	-----------------------------

## Inserts

Fusible à insérer	1	Insert pour signaux D-Sub 9 pôles / VGA / HDMI	1
Insert, données	2	Insérer le GFCI / 2 x Puissance US pré-assemblée	1

## Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
---------------------	------------------	-----------------------	---------

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

Tension de fonctionnement	125 V
---------------------------	-------

## Caractéristiques électriques

Auto-test	automatiquement toutes les 3 secondes	Couleur du boîtier	gris
Courant nominal	20 A	Indicateur de fonctionnement	LED rouge
Prise US avec DDFT	2 pièces	Seuil de déclenchement, max	6 mA
Seuil de déclenchement, min	4 mA	Tension de fonctionnement	125 V

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Notification de modification produit	<a href="#">202201114 Technical change FrontCom GFCI</a> <a href="#">202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCI</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté



## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Signal - VGA, HDMI




FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

## Informations générales de commande

Type	IE-FCI-HD15-FF	Version
Référence	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, Prolongateur VGA, Insert pour signaux VGA/HD15,
GTIN (EAN)	4050118369755	Femelle / femelle
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-HDMI-FF	Version
Référence	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, Prolongateur HDMI, Insert pour signaux HDMI, Femelle /
GTIN (EAN)	4050118387414	femelle
Qté.	1 pièce(s)	

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

## Informations générales de commande

Type	IE-FCI-D9-FM	Version
Référence	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Prise mâle, Femelle
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-D9-FF	Version
Référence	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle / femelle
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-FCI-D9-FS	Version
Référence	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 9 pôles, Femelle /
GTIN (EAN)	4050118255393	raccordement soudé
Qté.	1 pièce(s)	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Fusible



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

## Informations générales de commande

Type	IE-FCI-PWCB-3A	Version
Référence	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, Fusible, Insert pour fusible
GTIN (EAN)	4050118348859	
Qté.	1 pièce(s)	

## Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version
Référence	<a href="#">9009030000</a>	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qté.	1 pièce(s)	

## Accessoires pour FrontCom Vario



## Informations générales de commande

Type	IE-FC-DFM-PWPC	Version
Référence	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, Protection au toucher
GTIN (EAN)	4099986791541	
Qté.	1 pièce(s)	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## USB

Supports USB pour FrontCom®



## Informations générales de commande

Type	IE-BI-USB-3.0-A	Version
Référence	<a href="#">1487920000</a>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	IE-BI-USB-A	Version
Référence	<a href="#">1019570000</a>	Insert USB, Embase, type A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-USB-AB	Version
Référence	<a href="#">1131380000</a>	Insert USB, Insert d'embase, type AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qté.	10 pièce(s)	

## RJ45

Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...



## Informations générales de commande

Type	IE-BI-RJ45-FJ-B	Version
Référence	<a href="#">1963840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-FJ-P	Version
Référence	<a href="#">1963830000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qté.	10 pièce(s)	
Type	IE-BI-RJ45-C	Version
Référence	<a href="#">1962840000</a>	Connecteur femelle RJ45, Insert d'embase prolongateur
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qté.	10 pièce(s)	



**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	IE-BI-RJ45-FJ-A	Version
Référence	<a href="#">1962850000</a>	Connecteur femelle RJ45, Connecteur pour embase, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qté.	10 pièce(s)	