

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Verzió	FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan, 1 x GFCL, 1 x biztosító, 2x adat, 1x jel
Rendelési szám	2003370000
Típus	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Qty.	1 Stück

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Szélesség	116,5 mm	Szélesség (coll)	4,587 inch
Hossz	90,5 mm	Hossz, inch	3,563 inch
Nettó tömeg	141,78 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-35 °C...66 °C
-------------------	----------------

Betétek

Betét, adat	2	Biztosítóbétét	1
GFCI betét/2 x tápellátás, USA, előszerelt	1	Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI	1

Általános adatok

Anyag	Polikarbonát, PC	Terméktípus	Betétlemez, árnyékolatlan
-------	------------------	-------------	---------------------------

Rögzíthető vezetékek

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz	9 mm
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	max. 4 mm ² min. 1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	...
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min. 1,5 mm ² max. 2,5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	...

Technical data GFCI

GFCI protected US outlet	2 pieces	Ház színe	szürke
Névleges áram	20 A	Self-test	automatically every 3 seconds
Trip level, max.	6 mA	Trip level, min.	4 mA
Állapotjelzés	red LED	Üzemi feszültség	125 V

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	125 V
------------------	-------

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (CSA)	2000039-80039714	Tanúsítvány száma (cURus)	E223801
-------------------------	------------------	---------------------------	---------

A létrehozás dátuma 2024. május 3. 4:51:17 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Product Change Notification	202201114 Technical change FrontCom GFCl 202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCl
User Documentation	Designation key / Type key
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



RJ45 betétek 1 / 4 / 5 / 14, HDC ver. dugaszolható csatlakozókhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC... csatlakozódobozokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-RJ45-C	Verzió
Rendelési szám	1962840000	RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő
GTIN (EAN)	4032248645046	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-P	Verzió
Rendelési szám	1963830000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-B	Verzió
Rendelési szám	1963840000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-RJ45-FJ-A	Verzió
Rendelési szám	1962850000	RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Qty.	10 Stück	

USB

USB betétek a FrontCom[®]-hoz

Általános rendelési adatok

Típus	IE-BI-USB-AB	Verzió
Rendelési szám	1131380000	USB-betét, Aljzatbetét, AB típus
GTIN (EAN)	4032248911844	
Qty.	10 Stück	
Típus	IE-BI-USB-3.0-A	Verzió
Rendelési szám	1487920000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4050118298208	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Típus	IE-BI-USB-A	Verzió
Rendelési szám	1019570000	USB-betét, Aljzatbetét, A típusú
GTIN (EAN)	4032248731602	
Qty.	10 Stück	

Jel - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelességi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D9-FF	Verzió
Rendelési szám	1450840000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255737	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-D9-FS	Verzió
Rendelési szám	1450870000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás
GTIN (EAN)	4050118255393	
Qty.	1 Stück	
Típus	IE-FCI-D9-FM	Verzió
Rendelési szám	1450850000	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó
GTIN (EAN)	4050118255713	
Qty.	1 Stück	

Biztosíték



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelességi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-PWCB-3A	Verzió
Rendelési szám	1543690000	FrontCom, Biztosíték, Biztosítóbétét
GTIN (EAN)	4050118348859	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Jel - VGA, HDMI



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-HD15-FF	Verzió
Rendelési szám	1556290000	FrontCom, VGA-összekötő, Jelbetét, VGA/HD 15, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118369755	
Qty.	1 Stück	

Típus	IE-FCI-HDMI-FF	Verzió
Rendelési szám	1003390000	FrontCom, HDMI-összekötő, Jelbetétek, HDMI, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118387414	
Qty.	1 Stück	

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

Típus	IE-FC-DFM-PWPC	Verzió
Rendelési szám	1971460000	FrontCom, Érintésvédelem
GTIN (EAN)	4099986791541	
Qty.	1 Stück	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1736181044	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4008190985950	
Qty.	200 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.4X2.5X75	Verzió
Rendelési szám	6009030000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qty.	1 Stück	