

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, nieekranowane, 1 x GFCI, 1 x bezpiecznik, 2x Dane, 1x Sygnał
Nr zam.	<a href="#">2003370000</a>
Typ	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
Ilość	1 Szt.

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Wysokość	23 mm	Wysokość (cale)	0,906 inch
Szerokość	116,5 mm	Szerokość (cale)	4,587 inch
Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Masa netto	141,78 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-35 °C...66 °C
----------------------------	----------------

## Przewody zaciskane

Długość odizolowania	9 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	min. 1,5 mm <sup>2</sup> maks. 2,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	maks. 2,5 mm <sup>2</sup> min. 1,5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min. 1,5 mm <sup>2</sup> maks. 4 mm <sup>2</sup>
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe

## Wkładki

Wkładka GFCI /2 x Power US wstępnie zamontowana	1	Wkładka bezpiecznikowa	1
Wkładka sygnałowa SUB-D 9-biegowa / VGA / HDMI	1	Wkładka, danych	2

## Dane ogólne

Materiał	Poliwęglan (PC)	Rodzaj produktu	Płytki wkładki, nieekranowane
----------	-----------------	-----------------	-------------------------------

## Standardy ogólne

Nr certyfikatu (CSA)	2000039-80039714	Nr certyfikatu (cURus)	E223801
----------------------	------------------	------------------------	---------

## Właściwości elektryczne

napięcie robocze	125 V
------------------	-------

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dane techniczne

Poziom wyzwalania, maks.	6 mA	Poziom wyzwalania, min.	4 mA
Prąd znamionowy	20 A	Samodiagnoza	automatycznie co 3 sekundy
Wskaźnik pracy	Czerwona dioda LED	Wyjście US z zabezpieczeniem GFCI	2 sztuki
kolor obudowy	szary	napięcie robocze	125 V

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus)	E223801

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">202201114 Technical change FrontCom GFCI</a> <a href="#">202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCI</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Sygnał - SUB-D



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-D9-FS	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, Złącze żeńskie /
GTIN (EAN)	4050118255393	połączenie lutowane
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-D9-FF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, Gniazdo /
GTIN (EAN)	4050118255737	gniazdo
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-D9-FM	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 9-biegunowa, wtyk, złącze
GTIN (EAN)	4050118255713	żeńskie
Ilość	1 Szt.	

## Sygnał - VGA, HDMI



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-HD15-FF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, Złącze VGA, Wkładka sygnałowa VGA/HD15, Gniazdo /
GTIN (EAN)	4050118369755	gniazdo
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, Złącze HDMI, Wkładka sygnałowa HDMI, Gniazdo/gniazdo
GTIN (EAN)	4050118387414	
Ilość	1 Szt.	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Akcesoria do FrontCom Vario



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FC-DFM-PWPC	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, Ochrona przed dotykiem
GTIN (EAN)	4099986791541	
Ilość	1 Szt.	

## USB



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-USB-A	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1019570000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-USB-AB	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1131380000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1487920000</a>	Wkład USB, wkładka kołnierkowa, Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Ilość	1 Szt.	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy
GTIN (EAN)	4008190985950	
Ilość	200 Szt.	

## RJ45



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-BI-RJ45-C	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, wkładka kołnierzkowa złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248645046	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1963830000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248646159	PROFINET
Ilość	10 Szt.	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962850000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248645053	TIA-568A
Ilość	10 Szt.	

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1963840000</a>	Wkładka z gniazdem RJ45, Złącze do dolnej części obudowy,
GTIN (EAN)	4032248651894	TIA-568B
Ilość	10 Szt.	

## Wkrętaki z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9009030000</a>	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248266944	
Ilość	1 Szt.	

## Bezpiecznik



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-FCI-PWCB-3A	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, bezpiecznik, Wkładka bezpiecznikowa
GTIN (EAN)	4050118348859	
Ilość	1 Szt.	