

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1 x GFCI, 1 x säkring, 2 x data, 1x signal
Art.nr.	<a href="#">2004810000</a>
Typ	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
Förp.	1 Stück

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Bredd	116,5 mm	Byggbredd (tum)	4,587 inch
Längd	90,5 mm	Bygglängd (tum)	3,563 inch
Nettovikt	144,4 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Material	Polykarbonat PC	Produktlansering	Insatsplatta, skärmad
----------	-----------------	------------------	-----------------------

## Insatser

Insats GFCI/2 x Power US förmonterad	1	Insats säkring	1
Insats, data	2	Insats, signal, D-sub, 9-polig/VGA/HDMI	1

## Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning		
Avisoleringslängd	9 mm		
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig utan ändhylsa	...		
Ledarens anslutningsarea fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Ledarens anslutningsarea fintrådig med ändhylsa	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea fintrådig utan ändhylsa	...		
Ledarens anslutningsarea, solid	max.	4 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		

## Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------

## Elektriska egenskaper

Drivspänning	125 V
--------------	-------

## Tekniska data

Driftsindikering	röd LED	Drivspänning	125 V
Egentest	automatiskt var 3:e sekund	Gränsvärdesnivå, max.	6 mA
Gränsvärdesnivå, min.	4 mA	Kapslingsfärg	grå
Märkström	20 A	US-uttag med jordfelsbrytare	2 stycken

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

## Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">202201114 Technical change FrontCom GFCl</a> <a href="#">202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCl</a>
Användardokumentation	<a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Profilritning**

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Tillbehör för FrontCom Vario



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-DFM-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4099986791541	
Förp.	1 Stuck	

## Säkring



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWCB-3A	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, Säkring, Säkringsinsats
GTIN (EAN)	4050118348859	
Förp.	1 Stuck	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-C	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	

## Signal – VGA, HDMI



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-HD15-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA-koppling, Signalinsats VGA/HD15, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118369755	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI-koppling, Signalinsats HDMI, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118387414	
Förp.	1 Stück	

## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-D9-FM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Stickkontakt, Hylsa
GTIN (EAN)	4050118255713	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-D9-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118255737	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-D9-FS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/lödanslutning
GTIN (EAN)	4050118255393	
Förp.	1 Stuck	

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9009030000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 Stuck	



## IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## USB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1019570000</a>	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1487920000</a>	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-BI-USB-AB	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1131380000</a>	Insats USB, Flänsinsats, typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Förp.	10 Stück	