

**RIBBON MM 84/300 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Färgband
Art.nr.	<a href="#">2005040000</a>
Typ	RIBBON MM 84/300 WS
GTIN (EAN)	4050118390025
Förp.	1 Stück

## RIBBON MM 84/300 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	84 mm	Byggbredd (tum)	3,307 inch
Längd	300 000 mm	Bygglängd (tum)	11 811 inch
Nettovikt	0,326 g		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-06-11
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--