

TM-I 30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Spolehlivost procesu: TM-I**

Vkládací štítky TM-I mají poutko, které pomáhá při vkládání do průhledných pouzder typu TM. Jakmile je štítek umístěn, poutko se na perforovaném místě odtrhne. Takto připravená pouzdra lze jednoduše nasunout na vodiče. Výhody pro vás: velká množství lze efektivně připravit v jediném kroku.

Všeobecné objednávací údaje

Verze	TM-I, Vkládací značky, 30 x 4 mm, Bílá
Objednávací číslo	2005530000
Typ	TM-I 30 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390070
Množství	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

TM-I 30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	4 mm	Šířka (v palcích)	0,157 inch
Čistá hmotnost	0,18 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyester
Orientace tisku	vodorovně a svisle	Počet na roli	2 000
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Rozsah provozní teploty, max.	150 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Tištěné znaky	bez
Typ tisku	prázdný	Šířka	4 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format

TM-I 30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



TM-I 30 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

Inkoustové pásky



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	

TM-I 30 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednávací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks