


SM 27/18-22 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Förebyggande av felmanövrering: SM**

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 47.75 x 27 mm, gul
Art.nr.	2005810000
Typ	SM 27/18-22 MM GE
GTIN (EAN)	4050118391510
Förp.	1 000 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

SM 27/18-22 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	47,75 mm	Bygghöjd (tum)	1,88 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Diameter	22 mm	Nettovikt	0,397 g

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Bredd	27 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	gul	Godkännande enligt UL 969	Ja
Halogener	Nej	Limma	Akrylatlim
Material	Polyester	Teckenfältets storlek	18 x 27 mm
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Utförande	halogenfri, självhäftande

Apparatmärkning

Diameter	22 mm	Halogener	Nej
----------	-------	-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SM 27/18-22 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SM 27/18-22 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

THM MMP

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

SM 27/18-22 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	