

WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Leszedhetetlen: WM**

Zárt, leszedhetetlen jelölőinket külön szerszámok nélkül is felszerelheti. A kábeleket mindkét végén egyszerűen átdugja a menetes nyílásokon, mielőtt a huzalozást rögzítené. Az anyag saját feszültsége a jelölőt a helyén tartja. A WM jelölők négy méretben kaphatók 0,25 mm²-től 16 mm²-ig terjedő vezeték-keresztmetszetekhez. Minden méret háromféle címkehosszat és két színt tartalmaz. Ezzel a válogatással elvégezhető a szekrény vezetékeinek mindennapos feliratozási feladatai.

A MultiMark előnyei:

- Kompakt, gyakorlat-orientált termékválaszték
- Gyors nyomtatás és felszerelés
- Csatlakozások megbízható azonosítása
- Kiváló anyagtulajdonságok

Általános rendelési adatok

Verzió	WM, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 2 mm, 32 x 3.5 mm, fehér
Rendelési szám	2006010000
Típus	WM 0/21 1.0-2.0 MM WS
GTIN (EAN)	4050118390544
Qty.	2 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,5 mm	Mélység (coll)	0,02 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	3,5 mm	Szélesség (coll)	0,138 inch
Nettó tömeg	0,091 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-40
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	150		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	22 x 3,5 mm
Halogén	Nem	Szélesség	3,5 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0,5 - 0,75 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	2,5 mm	Szövegmező szélessége	22 mm
Vezeték külső átm.	1 - 2 mm	Vezeték külső átmérő, max.	2 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	0,75 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Verzió
Rendelési szám	8005080000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 Stück	

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	8672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück

WM 0/21 1.0-2.0 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück