

SM 27/12.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ochrana před nesprávným použitím: SM**

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-----------------------|---|
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 12.5 x 27 mm, černá |
| Objednávací číslo | 2006530000 |
| Typ | SM 27/12.5 MM SW |
| GTIN (EAN) | 4050118391206 |
| Množství | 1 000 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

SM 27/12.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,1 mm | Hloubka (v palcích) | 0,004 inch |
| Výška | 12,5 mm | Výška (v palcích) | 0,492 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1,063 inch |
| Čistá hmotnost | 0,116 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...120 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Barevný | černá | Halogen | Ne |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 | Lepidlo | Akrylátové lepidlo |
| Materiál | Polyester | Počet na roli | 1 000 |
| Rozsah provozní teploty | -40...120 °C | Rozsah provozní teploty, max. | 120 °C |
| Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C | Schválení podle UL 969 | Ano |
| Verze | bez obsahu halogenů, Samolepicí | Šířka | 27 mm |

Značky na přístroje

| | |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |

SM 27/12.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SM 27/12.5 MM SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Objednací číslo | 6357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Množství | 1 ks |

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Objednací číslo | 6672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Množství | 1 ks |

SM 27/12.5 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**Inkoustové pásky**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM 84/300 WS | Verze |
| Objednávací číslo | 2005040000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118390025 | |
| Množství | 1 ks | |