

SM 27/12.5 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Förebyggande av felmanövrering: SM**

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 12.5 x 27 mm, grön
Art.nr.	2006550000
Typ	SM 27/12.5 MM GN
GTIN (EAN)	4050118391619
Förp.	1 000 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Höjd	12,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,492 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Nettovikt	0,115 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...120 °C
---------------------------------	--------------

Allmänna data

Antal per rulle	1 000	Bredd	27 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grön
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Akrylatlim	Material	Polyester
Temperaturområde för användning	-40...120 °C	Temperaturområde för användning max.	120 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Utförande	halogenfri, självhäftande

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



SM 27/12.5 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****THM MMP**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

SM 27/12.5 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	