

## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Testreszabott azonosítás: EL**

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

**A MultiMark előnyei:**

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

**Általános rendelési adatok**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Verzió                | THM, Készülékjelölők, 12 x , sárga                    |
| Rendelési szám        | <a href="#">2006580000</a>                            |
| Típus                 | EL 12 MM GE 30M                                       |
| GTIN (EAN)            | 4050118391633   |
| Qty.                  | 1 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                 |              |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Mélység     | 0,1 mm    | Mélység (coll)  | 0,004 inch   |
| Magasság    | 12 mm     | Magasság (coll) | 0,472 inch   |
| Hossz       | 30 000 mm | Hossz, inch     | 1 181,1 inch |
| Nettó tömeg | 110 g     |                 |              |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |                             |                                    |                |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|
| Anyag                              | Poliészter                  | Halogén                            | Nem            |
| Hossz                              | 30 000 mm                   | Ragasztóanyag                      | Akril ragasztó |
| Szám tekercsenként                 | 1                           | Szín                               | sárga          |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0                         | UL 969 tanúsítvány                 | Igen           |
| Változat                           | halogénmentes,<br>Öntapadós | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...120 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C                      | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C         |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|

**EL 12 MM GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Típus          | MM PLUS ROLLER 110        |
| Rendelési szám | <a href="#">672590000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097             |
| Qty.           | 1 Stück                   |

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |              |
|----------------|---------------------------|--------------|
| Típus          | RIBBON MM 76/360 SW       | Verzió       |
| Rendelési szám | <a href="#">005080000</a> | Festékszalag |
| GTIN (EAN)     | 4050118389951             |              |
| Qty.           | 1 Stück                   |              |

## EL 12 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP EXT.RH

Rendelési szám [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Qty. 1 Stück