

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Identifikace na míru: EL

Nekonečné variace značek MultiMark tvoří ekonomickou alternativu pro běžné lišty na štítky a speciální značky. Pro jakoukoliv šířku je možné přesně nakonfigurovat výšku pomocí softwaru a tím vytvořit perfektně souměrné značení. Čepel seřízne štítky na určenou velikost. Perfektní pro tvorbu velkých značek na funkční bloky a celé svorkovnice.

Vaše výhody s MultiMark

- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednací údaje

Verze	THM, Značky na přístroje, 15 x , Žlutá
Objednací číslo	2006600000
Typ	EL 15 MM GE 30M
GTIN (EAN)	4050118391657
Množství	1 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Čistá hmotnost	137 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Délka	30 000 mm
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	Materiál	Polyester
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-40...120 °C
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------

EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



EL 15 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MMP



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks

Typ	THM MMP EXT.RH
Objednací číslo	6302920000
GTIN (EAN)	4050118102307
Množství	1 ks

Inkoustové pásy



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Verze
Objednací číslo	6005080000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118389951	
Množství	1 ks	

EL 15 MM GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednávací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks