

AIMESA VRM 0,55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- különálló huzalok automatikus csupaszolásához
- flexibilis huzalok csupaszolása a következő szerint: DIN VDE 0295, Cl. 5
- A szigetelés részleges csupaszolása; a szigetelés a huzal végén marad
- Szerszám nem szükséges
- A megfelelő keresztmetszet gyorsan és egyszerűen beállítható
- Elektromos hajtás

Általános rendelési adatok

Verzió	Tartozékok, Vágópenge készlet
Rendelési szám	2007320000
Típus	AIMESA VRM 0,55
GTIN (EAN)	4050118392685
Qty.	1 Stück

AIMESA VRM 0,55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	26,7 mm	Mélység (coll)	1,051 inch
Magasság	1,6 mm	Magasság (coll)	0,063 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0,787 inch
Nettó tömeg	4 g		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
------------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--