

AIMESA VRM 0,78**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Knivsats |
| Art.nr. | 2007330000 |
| Typ | AIMESA VRM 0,78 |
| GTIN (EAN) | 4050118392692 |
| Förp. | 1 Stück |

AIMESA VRM 0,78

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 26,8 mm | Byggdjup (tum) | 1,055 inch |
| Höjd | 1,6 mm | Bygghöjd (tum) | 0,063 inch |
| Bredd | 20 mm | Byggbredd (tum) | 0,787 inch |
| Nettovikt | 4 g | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 9.1 | 17-13-01-02 |
| ECLASS 10.0 | 17-13-01-02 | ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018) |
|--------------------|---|

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|