

AIMESA VRM 4,37**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledaränden
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Knivsats
Art.nr.	2007390000
Typ	AIMESA VRM 4,37
GTIN (EAN)	4050118392807
Förp.	1 Stück

AIMESA VRM 4,37**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	26,8 mm	Byggdjup (tum)	1,055 inch
Höjd	1,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,063 inch
Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Nettovikt	4 g		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-02
ECLASS 10.0	17-13-01-02	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--