

**SAIEND CAN-M12B 5P A-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Skyddade komponentgrupper, SAI-Aktiv, Tillbehör, Sensor/Aktuator-Stickanslutning
Art.nr.	<a href="#">2018050000</a>
Typ	SAIEND CAN-M12B 5P A-COD
GTIN (EAN)	4050118401448
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 10:39:46 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	10 g
-----------	------

## Tekniska data för kabel

Antal poler	5
-------------	---

## Allmänna tekniska data

Anslutningsgंगा	M12	Kodering	A-kodad
Märkspänning	60 V	Utförande	Hylsa, Rak

## Elektriska egenskaper

Märkspänning	60 V
--------------	------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


## SAIEND CAN-M12B 5P A-COD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Polschema



### Kopplingsbild

