

## KTB GP 262615 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -  
Den passande kompletteringen för all typ av användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Flänsplattor**

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver
Art.nr.	<a href="#">2022930000</a>
Typ	KTB GP 262615 AB S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403824
Förp.	1 Stück

## KTB GP 262615 AB S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Höjd	254 mm	Bygghöjd (tum)	10 inch
Bredd	117 mm	Byggbredd (tum)	4,606 inch
Nettovikt	712 g		

## Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4404	Materialtjocklek	3 mm
Yta	elektropolerad		

## Allmänna uppgifter

Flänsplattor	övre, nedre	Material	Rostfritt stål 1.4404
Materialtjocklek	3 mm	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Yta	elektropolerad		

## Jordning kapsling

Flänsplatta jordning	M6 x 15
----------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	