

KTB GP 262620 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 204 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver
Art.nr.	2023110000
Typ	KTB GP 262620 CD S4 PE
GTIN (EAN)	4050118403572
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:55:11 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

KTB GP 262620 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0,118 inch
Höjd	204 mm	Bygghöjd (tum)	8,031 inch
Bredd	167 mm	Byggbredd (tum)	6,575 inch
Nettovikt	1 630 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4404	Materialtjocklek	3 mm
Yta	elektropolerad		

Allmänna uppgifter

Flänsplattor	vänster, höger	Material	Rostfritt stål 1.4404
Materialtjocklek	3 mm	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Yta	elektropolerad		

Jordning kapsling

Flänsplatta jordning	M6 x 15
----------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	