

## KTB GP 303015 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -  
Den passande kompletteringen för all typ av användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Flänsplattor**

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 254 mm, Bredd: 117 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: vänster, höger, Material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver |
| Art.nr.           | <a href="#">2023130000</a>                                                                                                                                                   |
| Typ               | KTB GP 303015 CD S4 PE                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)        | 4050118403732                                                                                                                                                                |
| Förp.             | 1 Stück                                                                                                                                                                      |

Skapandedatum den 1 juni 2024 16:20:11 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## KTB GP 303015 CD S4 PE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup      | 3 mm   | Byggdjup (tum)  | 0,118 inch |
| Höjd      | 254 mm | Bygghöjd (tum)  | 10 inch    |
| Bredd     | 117 mm | Byggbredd (tum) | 4,606 inch |
| Nettovikt | 707 g  |                 |            |

## Allmän information tillbehör

|          |                       |                  |      |
|----------|-----------------------|------------------|------|
| Material | Rostfritt stål 1.4404 | Materialtjocklek | 3 mm |
| Yta      | elektropolerad        |                  |      |

## Allmänna uppgifter

|                  |                |                  |                          |
|------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Flänsplattor     | vänster, höger | Material         | Rostfritt stål 1.4404    |
| Materialtjocklek | 3 mm           | Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Yta              | elektropolerad |                  |                          |

## Jordning kapsling

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Flänsplatta jordning | M6 x 15 |
|----------------------|---------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000211    | ETIM 7.0    | EC000211    |
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-24-21 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 | ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |

## Nedladdningar

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloger            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschyrer           |                                          |