

VP M40 EX SI 7J**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VPK EX 7J (Ex blindpropp, plast, 7J), Låspropp, stängd, M 40, 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	2066760000
Typ	VP M40 EX SI 7J
GTIN (EAN)	4050118415452
Förp.	20 Stück

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	26,5 mm	Bygghöjd (tum)	1,043 inch
Längd	26,5 mm	Bygglängd (tum)	1,043 inch
Diameter	40 mm	Vägg tjocklek, min.	0,5 mm
Vägg tjocklek, max.	17 mm	Nettovikt	23,45 g

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Gänga (yttre)	M 40
Gängningslängd	18 mm	Gängstigning	1,5 mm
Halogener	Nej	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner
Material		Normer	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
	Polyamid 6	O-Ring	Silikon
Nyckelbredd 1	46 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Silikon	Ja	Slagtålighet	7 joule enligt IEC60079-0
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätning	Silikon
Tändskyddstyp	ökad säkerhet Ex e	Temperaturområde för användning max.	70 °C
Tätningens ring diameter	40 mm	Vridmoment kontramutter, max.	6 Nm
Temperaturområde för användning min.	-60 °C	Vridmoment muffar, max.	6 Nm
Vridmoment kontramutter, min.	5,8 Nm		
Vridmoment muffar, min.	6 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (INMETRO)	TAE00003WV	DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX
Märkning	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ECLASS 9.0	27-14-44-25	ECLASS 9.1	27-14-44-35
ECLASS 10.0	27-14-44-25	ECLASS 11.0	27-14-44-25
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

VP M40 EX SI 7J

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M40 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1737030000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 40, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190956509	Mässing, förnicklad
Förp.	50 Stück	