

TST 10 SAKC10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montagefot för montageskena, Polyamid 66
Art.nr.	2082460000
Typ	TST 10 SAKC10
GTIN (EAN)	4008190223380
Förp.	400 Stück

TST 10 SAKC10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	7,4 mm	Byggdjup (tum)	0,291 inch
Höjd	51 mm	Bygghöjd (tum)	2,008 inch
Bredd	7,4 mm	Byggbredd (tum)	0,291 inch
Nettovikt	3,578 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänt

Temperaturområde för användning max. 100 °C

Materialdata

Material	Polyamid 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor
-----------	--------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	45173c19-8a33-4947-bc2b-512a20c76dcd

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------