

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2091060000
Typ	POWER MONITOR BRACKET
GTIN (EAN)	4050118421903
Ilość	1 Szt.

POWER MONITOR BRACKET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Wysokość	90 mm	Wysokość (cale)	3,543 inch
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Masa netto	70 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	150
----------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-36	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-36	ECLASS 11.0	27-14-23-92
ECLASS 12.0	27-14-23-92	ECLASS 13.0	27-14-23-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

POWER MONITOR BRACKET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

