

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

Verzió	SUB-D
Rendelési szám	2119770000
Típus	PB-DP SUB-D M12 180K OS
GTIN (EAN)	4050118425253
Qty.	1 Stück

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	14,8 mm	Mélység (coll)	0,583 inch
Magasság	58,2 mm	Magasság (coll)	2,291 inch
Szélesség	33,6 mm	Szélesség (coll)	1,323 inch
Nettó tömeg	0,01 g		

Hőmérsékletek

Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
--------------	--

SUB-D csatlakozó műszaki adatai

Adatsebesség	12 MBit/s	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Dugaszoló csatlakozó és érintkezőkiosztás	PROFIBUS specifikáció szerint	Ház fő anyaga	ZnAl
Ház hőmérsékleti tartománya	-20...+70 °C	Kimenő könyök	180°
PROFIBUS interfész	D-Sub 9 pólusú, Érintkező	PROFIBUS kábelcsatlakozás	M12 B kódolású dugós és aljzatos csatlakozó, 2 és 4 érintkező hozzárendelve
Programming interface	Nem	Páratartalom	Max. 75% +25 °C-on, páralecsapódás nélkül
Reteszelés	UNC4-40	Terminating resistor available	Nem
Védelmi osztály	IP30		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9,1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN