

PB-DP SUB-D M12 180K OS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	SUB-D
Art.nr.	2119770000
Typ	PB-DP SUB-D M12 180K OS
GTIN (EAN)	4050118425253
Förp.	1 Stück

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	14,8 mm	Byggdjup (tum)	0,583 inch
Höjd	58,2 mm	Bygghöjd (tum)	2,291 inch
Bredd	33,6 mm	Byggbredd (tum)	1,323 inch
Nettovikt	0,01 g		

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
-----------	--

Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	180°	BUS, kabelgränssnitt	M12 B-kodad hane och hona, stiften 2 och 4 anslutna
BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane	Datahastighet	12 MBit/s
Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande	Kapslingsmaterial	ZnAl
Kontaktidon och stiftkonfiguration	I enlighet med PROFIBUS-specifikation	Låsning	UNC4-40
Programmeringsgränssnitt	Nej	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Temperaturområde kapsling	-20...+70 °C
Termineringsmotstånd finns	Nej		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN