

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni.

Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak.

A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocssínen elfoglalt helyet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Potenciáelosztó |
| Rendelési szám | 2122910000 |
| Típus | AMG OD |
| GTIN (EAN) | 4050118425185 |
| Qty. | 10 Stück |

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 96,5 mm | Mélység (coll) | 3,799 inch |
| Magasság | 125 mm | Magasság (coll) | 4,921 inch |
| Szélesség | 6,1 mm | Szélesség (coll) | 0,24 inch |
| Nettó tömeg | 27,5 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -25 °C...70 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

Kimenet

| | |
|--------------------|---------|
| Csatlakozórendszer | PUSH IN |
|--------------------|---------|

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Current load per contact point | 12 A | Total current load per potential | 12 A |
| Védelmi osztály | IP20 | Védőbevonat | Nem |

Csatlakozási adatok (kimenet)

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| Csatlakozórendszer | PUSH IN | Csavarhúzó éle | 0,6 x 3,5 |
| Kapcsok száma | 4 (+ / -), 2 x 1,5 mm ² , 2 x 2,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max. | 12 AWG |
| Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min. | 26 AWG | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. | 0,14 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, merev , max. | 2,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev , min. | 0,14 mm ² | | |

Jóváhagyások

| | | | |
|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| Intézet (cULus) | CULUS | Tanúsítvány száma (cULus) | E258476 |
|-----------------|-------|---------------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E258476 |

AMG OD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | MaxGuard AMG ELM UL 508 CSA C22.2.pdf Declaration of Conformity UK Conformity Assessed |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Operating instructions / leaflet Manual_maxGUARD |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

AMG OD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

Schematic circuit diagram

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szabványos verzió gépgyártáshoz



A gépek és a létesítmények hatékony működtetése megköveteli a vezérlőfeszültség hibamentes és karbantartás-barát elosztását, amelyet idő- és helytakarékos módon lehet beszerezni.

Az új maxGUARD rendszerrel az elektronikus terhelésfelügyelet kimeneti potenciáljának elosztását szolgáló (korábban külön beszerelt) sorkapcsok a 24 V DC vezérlőfeszültség elosztási rendszer szerves részévé váltak. A terhelésfelügyelet és a potenciáelosztás innovatív kombinációjával időt spórolhat a beszerelés során, fokozhatja a meghibásodás elleni védelmet, és 50%-kal csökkentheti a sorkapocssínen elfoglalt helyet.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| Típus | AMG DIS | Verzió |
| Rendelési szám | 123050000 | Potenciáelosztó |
| GTIN (EAN) | 4050118425413 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | AMG PD | Verzió |
| Rendelési szám | 122920000 | Potenciáelosztó |
| GTIN (EAN) | 4050118425321 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | AMG MD | Verzió |
| Rendelési szám | 122930000 | Potenciáelosztó |
| GTIN (EAN) | 4050118425192 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | AMG PP | Verzió |
| Rendelési szám | 123000000 | Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118425338 | |
| Qty. | 40 Stück | |
| Típus | AMG EP 2010 | Verzió |
| Rendelési szám | 495380000 | Rögzítőelem |
| GTIN (EAN) | 4050118505306 | |
| Qty. | 30 Stück | |

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | SDIS SL 0.6X3.5X100 | Verzió |
| Rendelési szám | 1274660000 | Csavarhúzó, Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118072631 | |
| Qty. | 1 Stück | |

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WEW 35/2 V0 GF SW | Verzió |
| Rendelési szám | 1479000000 | Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4050118286779 | |
| Qty. | 50 Stück | |

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

4 mm²

4
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527930000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528230000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460740000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528170000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527970000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528080000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527990000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528220000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528120000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528020000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 17. 15:14:59 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/8 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528190000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528070000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528140000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460770000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460810000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/4 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460800000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 4, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528030000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528090000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 10, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527980000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1527940000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 3, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528240000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 5 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/8 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 1460760000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 8, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 | Verzió |
| Rendelési szám | 1528130000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, narancssárga |
| Qty. | 5 Stück | |

AMG OD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ZQV 4N/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460450000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 6.10, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/6 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460780000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 6, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528040000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/5 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460790000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 5, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 60 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/9 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460750000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 9, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/7 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1528180000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 7, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, kék |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZQV 4N/50 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8460730000 | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 50, Oszítás, mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, Szigetelt: Igen, 32 A, piros |
| Qty. | 5 Stück | |

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 10/6 M MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1818400000 | WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248310876 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 600 Stück | |