

IE-PCB-M12X-S-90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, přišroubované, Kompatibilní s technologií Reflow, 1dílný
Objednací číslo	2168220000
Typ	IE-PCB-M12X-S-90
GTIN (EAN)	4050118427233
Množství	10 ks

Datum vytvoření 9. května 2024 7:33:13 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PCB-M12X-S-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Tloušťka stěny, min.	1 mm	Tloušťka stěny, max.	2,5 mm
Čistá hmotnost	0,01 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Technické údaje o zásuvném konektoru DPS

Kódování	X-kódování	Počet pólů	8
Jmenovité napětí	48 V	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Hlavní materiál krytu	CuZn
Připojovací závit	M12	Izolační síla	100 MΩ
Cykly zapojování	≥ 100	Materiál kontaktu	Slitina

Obecné informace

Počet pólů	8	Připojení 1	M12
Připojení 2	Solder connection	Konfigurace	Kompatibilní s technologií Reflow
Hlavní materiál krytu	CuZn	Kategorie	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Připojovací závit	M12	Materiál kontaktu	Slitina
Povrch kontaktu	Pozlacený nikl	Materiál stínění	CuSn
Stínění	360° celkový kryt	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Cykly zapojování	≥ 100		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10
ECLASS 12.0	27-44-01-10	ECLASS 13.0	27-44-01-10

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E316369

IE-PCB-M12X-S-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	DUXR.E316369 CC Link IE Field M12-X PROFINET Manufacturer's Declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PCB-M12X-S-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Nákresy


Rozměrový výkres



Připínání



Vrtací šablona



IE-PCB-M12X-S-90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Screwty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY-M12 F-DM	Verze	Balení
Objednací číslo	6900021000	Nástroj na kabelovou vývodku na konektory M12	Kartonový box
GTIN (EAN)	4032248436828		
Množství	1 ks		
Typ	SCREWTY SET -DM	Verze	Balení
Objednací číslo	6920000000	Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12	Kartonový box
GTIN (EAN)	4032248436859		
Množství	1 ks		

Screwty® nástroj na kabelové průchodky



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCREWTY SET	Verze	Balení
Objednací číslo	6910000000	Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12	Kartonový box
GTIN (EAN)	4032248436842		
Množství	1 ks		
Typ	SCREWTY- M12 F	Verze	Balení
Objednací číslo	6900020000	Nástroj na kabelovou vývodku na konektory M12	Kartonový box
GTIN (EAN)	4032248375851		
Množství	1 ks		