

RA MCZ1.5 DKBG 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Otevřete miniaturní pouzdro ve formátu modulární svorky s pěti připojeními s tažnými pružinami. Transparentní horní kryt zavěšený v závěsech lze použít k označení a nabízí přístup k potenciometru a stavovým displejům. K propojení tří horních připojení lze použít zásuvné propojovací konektory. K dispozici je také kryt k uzavření pouzdra.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Skříň montážní lišty, OMNIMATE Kryt - TERMINAL-BOX šedobéžová, Rám nástavce, Šířka: 8.5 mm
Objednací číslo	2224240000
Typ	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
Množství	25 ks

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	55,9 mm	Hloubka (v palcích)	2,201 inch
Výška	91 mm	Výška (v palcích)	3,583 inch
Šířka	8,5 mm	Šířka (v palcích)	0,335 inch
Čistá hmotnost	8,612 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Vlhkost při teplotě při skladování	80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Provozní teplota	-50 °C... 120 °C	Teplota instalace	-25 °C... 120 °C

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI	Skupina izolačního materiálu	I

Typ konstrukce - požadavky IN

PCB thickness	1 mm	Tolerance for the PCB shape	±0.1
Tolerance of circuit board thickness	±0.1 mm		

Individualizační možnosti

Alternativní barvy	Více na vyžádání	Možná vyříznutí na míru	Ne
Možná značení na míru	Ne		

Obecné údaje

Barevný	šedobéžová	Encapsulation option	Ano
Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu		

Vlastnosti modulu

Sklápěcí kryt s možností montáže	Ano	Značka s možností integrace	Ano
----------------------------------	-----	-----------------------------	-----

Vlastnosti sestavy

Počet úrovní připojení	2	Počet PCB, max.	1
Continuous current of cross-connection	10 A	Continuous current of cross-connection/PCB	32 A
Propojovací připojení	Ano	Typ připojení	bez, Connection element

Klasifikace

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

RA MCZ1.5 DKBG 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje	CAD data – PCB contour with soldering pads
	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN
	MB DEVICE MANUF. EN
	FL MACHINE SAFETY EN
	FL 72H SAMPLE SER EN
	PO OMNIMATE EN
	PO OMNIMATE EN

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Mounting with
8857560000 MCZ 5

