

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nyitott miniatűr készülékház modulós sorkapocs-formátumban, öt húzórugós csatlakozással. Az átlátszó csuklós felső lemez feliratozáshoz használható és hozzáférést biztosít a potenciométerhez és az állapotkijelzőkhöz. A felső három csatlakozót dugaszolható keresztösszekötőkkel át lehet kötni. Fedőlap is kapható a ház lezárásához.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerelősín ház, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX szürke-bézs, Bővítő keret, Szélesség: 8.5 mm
Rendelési szám	2224240000
Típus	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
Qty.	25 Stück

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	55,9 mm	Mélység (coll)	2,201 inch
Magasság	91 mm	Magasság (coll)	3,583 inch
Szélesség	8,5 mm	Szélesség (coll)	0,335 inch
Nettó tömeg	8,612 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Páratartalom tárolási hőmérsékleten	80 % rel. páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Üzemi hőmérséklet	-50 °C... 120 °C	Telepítési hőmérséklet	-25 °C... 120 °C

Ház tulajdonságai

Flip cover mountable	Igen	Marker integrateable	Igen
----------------------	------	----------------------	------

Szerelvény tulajdonságai

Csatlakozás szintek száma	2	PCB-k száma, max.	1
Keresztösszekötő folytonos árama	10 A	Keresztösszekötő/NYÁK folytonos árama	32 A
Keresztösszekötő	Igen	Csatlakozás típusa	nélkül, Csatlakozóelem

Anyagadatok

Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI	Szigetelőanyag	PA 66
Szigetelőanyag csoport	I	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Általános adatok

Szín	szürke-bézs	Tokozási opció	Igen
Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban		

Szerkezeti kialakítás – IN követelmények

NYÁK alaktűrése	±0,1	NYÁK vastagsága	1 mm
Áramköri lap vastagságának tűrése	±0,1 mm		

testreszabási lehetőségek

Alternative colours	More on request	Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges	Nem
Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges	Nem		

Besorolások

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

RA MCZ1.5 DKBG 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – PCB contour with soldering pads CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Mounting with
8857560000 MCZ 5

