

**RA MCZ1.5 DKBG 1674****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Корпус монтажной рейки, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX серо-бежевый, Модуль расширения, Ширина: 8.5 mm
Номер для заказа	<a href="#">2224240000</a>
Тип	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
Кол.	25 Шт.

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	55,9 мм	Глубина (дюймов)	2,201 inch
Высота	91 мм	Высота (в дюймах)	3,583 inch
Ширина	8,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,335 inch
Масса нетто	8,612 g		

## Температуры

Температура хранения		Влажность при температуре хранения	80 % относительная влажность (без конденсации)
	-25 °C...55 °C		
Рабочая температура	-50 °C... 120 °C	Температура монтажа	-25 °C... 120 °C

## Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Способность к заливке	Да
Цветовой код	серо-бежевый		

## Конструкция - требования IN

Допуск на толщину печатной платы	±0,1 мм	Сертификат на очертания печатной платы	±0,1
Толщина печатной платы	1 мм		

## Варианты индивидуализации

Альтернативные цвета	Дополнительно – по запросу	Возможна маркировка по заказу клиента	Нет
Возможны вырезы по заказу клиента	Нет		

## Данные о материалах

Группа изоляционного материала	I	Изоляционный материал	PA 66
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Сравнительный показатель пробы (CTI)	600 ≤ CTI

## Классификации

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

## Свойства корпуса

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Да	Совместимый маркер	Да
--	----	--------------------	----

## Свойства сборки

Количество уровней соединения	2	Количество печатных плат, макс.	1
Продолжительный ток переключки	10 A	Продолжительный ток переключки/печатной платы	32 A
Переключка	Да	Вид соединения	без, Присоединительный элемент

**RA MCZ1.5 DKBG 1674****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные

[CAD data – PCB contour with soldering pads](#)[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL MACHINE SAFETY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

**RA MCZ1.5 DKBG 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

Mounting with  
8857560000 MCZ 5

