

**RA MCZ1.5 DKBG 1674****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjäderanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Kapsling för monteringsskena, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX gråbeige, Utbyggnadsram, Bredd: 8.5 mm
Art.nr.	<a href="#">2224240000</a>
Typ	RA MCZ1.5 DKBG 1674
GTIN (EAN)	4032248126262
Förp.	25 Stück

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	55,9 mm	Byggdjup (tum)	2,201 inch
Höjd	91 mm	Bygghöjd (tum)	3,583 inch
Bredd	8,5 mm	Byggbredd (tum)	0,335 inch
Nettovikt	8,612 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Fuktighet vid lagringstemperatur	80 % relativ fuktighet (utan kondens)
Drifttemperatur	-50 °C... 120 °C	Installation temperature	-25 °C... 120 °C

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial	PA 66	Isoleringsmaterialgrupp	I

## Allmänna data

Färgkod	gråbeige	Gjutbarhet	Ja
Skyddsklass	IP20 efter installation		

## Anpassningsalternativ

Alternativa färger	Mer på begäran	Kundspecifik märkning möjlig	Nej
Kundspecifika utskärningar möjliga	Nej		

## Kapslingsegenskaper

Monteringsbar fliplock	Ja	Integrerbar märkning	Ja
------------------------	----	----------------------	----

## Monteringsegenskaper

Antal anslutningsnivåer	2	Antal PCB:er, max.	1
kontinuerlig ström i överkopplingen		kontinuerlig ström i överkopplingen/kretskortet	32 A
Överkoppling	Ja	Anslutningstyp	utan, Anslutningselement

## Byggform - IN-krav

Kretskortstjocklek	1 mm	Tolerans för kretskortstjocklek	±0,1 mm
tolerans på kretskortets yttermått	±0,1		

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – PCB contour with soldering pads</a>
	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a>
	<a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a>
	<a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a>
	<a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a>
	<a href="#">PO OMNIMATE EN</a>
	<a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

## RA MCZ1.5 DKBG 1674

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

Mounting with  
8857560000 MCZ 5

