


GH MCZUE1.5/UE 1674**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjädranslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kapsling för monteringsskena, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX gråbeige, Kåpans underdel, Anslutningsteknologi, FE-kontakt, Bredd: 6 mm
Art.nr.	2312290000
Typ	GH MCZUE1.5/UE 1674
GTIN (EAN)	4032248726738
Förp.	100 Stück

Skapandedatum den 8 maj 2024 13:39:17 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	63 mm	Bygghöjd (tum)	2,48 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0,236 inch
Längd	91 mm	Bygglängd (tum)	3,583 inch
Nettovikt	12,76 g		

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial	PA 66	Isoleringsmaterialgrupp	I

Allmänna data

Färgkod	gråbeige	Gjutbarhet	Ja
Skena	TS 32, TS 35	Skyddsklass	IP20

Anpassningsalternativ

Alternativa färger	Mer på begäran	Kundspecifik märkning möjlig	Ja
Kundspecifika utskärningar möjliga	Nej		

Kapslingsegenskaper

Monteringsbar fliplock	Ja	Integrerbar märkning	Ja
Skär ut området för den påklickbara fotten för att förbereda	PE-kontakt, Kontakt inkluderad!		

Monteringsegenskaper

Antal anslutningsnivåer	2	Antal PCB:er, max.	1
Överkoppling	Ja	Anslutningstyp	utan, Anslutningselement

Byggform - IN-krav

Kretskortstjocklek	1 mm	Tolerans för kretskortstjocklek	±0,1 mm
tolerans på kretskortets yttermått	±0,1 mm		

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – PCB contour with soldering pads
	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL ANALO.SIGN.CONV. EN
	MB DEVICE MANUF. EN
	FL MACHINE SAFETY EN
	FL 72H SAMPLE SER EN
	PO OMNIMATE EN
	PO OMNIMATE EN

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Tillbehör

4 mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 4N/3 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1794000000	W-serien, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233793	
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 4N/10 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1794060000	W-serien, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234059	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 4N/41 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1794090000	W-serien, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4032248234165	
Förp.	10 Stück	
Typ	ZQV 4N/20 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1909120000	W-serien, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4032248535804	
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 4N/4 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1794030000	W-serien, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4032248233915	
Förp.	60 Stück	

4 mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 4N/9	Artikelbeteckning
Art.nr.	1528070000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332797	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	

GH MCZUE1.5/UE 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ZQV 4N/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527930000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332766	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 4N/5	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527980000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332759	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 4N/6	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527990000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332919	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 4N/3	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527940000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332865	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 4N/32	Artikelbeteckning
Art.nr.	2561670000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 32, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118570175	6.00, Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 4N/4	Artikelbeteckning
Art.nr.	1527970000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332889	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	60 Stück	
Typ	ZQV 4N/50	Artikelbeteckning
Art.nr.	1528130000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118332902	6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 4N/30	Artikelbeteckning
Art.nr.	2561580000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118570113	6.10, 32 A, orange
Förp.	5 Stück	
Typ	ZQV 4N/7	Artikelbeteckning
Art.nr.	1528020000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332780	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 4N/8	Artikelbeteckning
Art.nr.	1528030000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10,
GTIN (EAN)	4050118332841	Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	
Typ	ZQV 4N/10	Artikelbeteckning
Art.nr.	1528090000	Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P):
GTIN (EAN)	4050118332896	6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange
Förp.	20 Stück	