

## SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védősapkák védik a nem hozzárendelt dugaszolható állomásokat a külső befolyásoktól.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Védett részegységek, Védőkupak
Rendelési szám	<a href="#">2330260000</a>
Típus	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Qty.	20 Stück

## SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	1,35 g
-------------	--------

## Általános műszaki adatok

Ház fő anyaga	PA 66	Védelmi osztály	IP67
Üzemi hőmérséklet	-40 °C ... 90 °C		

## Dugó, jobb

Ház fő anyaga	PA 66
---------------	-------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>