

SAI-SK-M12-UNI 2029**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Защитные колпачки предохраняют незащищенные вставные устройства от внешних воздействий.

Основные данные для заказа

Исполнение	Защитные модули, Защитный колпачок
Номер для заказа	2330260000
Тип	SAI-SK-M12-UNI 2029
GTIN (EAN)	4032248592067
Кол.	20 Шт.

SAI-SK-M12-UNI 2029

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 1,35 g

PB46 Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Основной материал корпуса	PA 66
Рабочая температура	-40 °C ... 90 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN