

**KCMA-18-250-1A-4VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration, Bildliknande**

Strömomvandlare för eftermontering

Kännetecken:

- särskilt lämplig för användning på svårtillgängliga platser
- inget kapande av de primära ledare krävs
- Utveckling av strömomvandlare utan ytterligare verktyg

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Primärström: 250 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 4 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2420750000</a>
Typ	KCMA-18-250-1A-4VA-3
GTIN (EAN)	4050118428926
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

Skapandedatum den 30 maj 2024 06:17:37 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## KCMA-18-250-1A-4VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	68 mm	Byggdjup (tum)	2,677 inch
Höjd	64,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,539 inch
Bredd	41,6 mm	Byggbredd (tum)	1,638 inch
Nettovikt	1 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	-----------------	---------------

## Elektriska attribut

Load	4 VA	Primärström	250 A
Sekundärström	0...1 A	noggrannhetsklass	3

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	18,5 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

## Tekniska egenskaper

Isolationsklass	E	Kabellängd	2,5 m
Nominell frekvens	50 Hz	Skyddsklass	IP20
Värmeklassad varaktigt ström $I_{Termisk}$	$1,2 \times I_{nom}$		

## Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	3
----------	--------------------------------------	-------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Användardokumentation	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**KCMA-18-250-1A-4VA-3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

