

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image, A kép illusztráció



Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

## Általános rendelési adatok

Verzió	Primer áram: 150 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 2 VA, Tűrésosztály: 3, Bontható áramváltó
Rendelési szám	<a href="#">2420770000</a>
Típus	KCMA-18-150-1A-2VA-3
GTIN (EAN)	4050118429107
Qty.	1 Stück
Gyártó	MBS AG

A létrehozás dátuma 2024. május 22. 3:12:17 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	68 mm	Mélység (coll)	2,677 inch
Magasság	64,5 mm	Magasság (coll)	2,539 inch
Szélesség	41,6 mm	Szélesség (coll)	1,638 inch
Nettó tömeg	1 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	18,5 mm
Installation location	Beltéri használat		

## Electrical attributes

Primer áram	150 A	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	2 VA	Tűrésosztály	3

## Technical properties

Kábelhossz	2,5 m	Névleges frekvencia	50 Hz
Szigetelés osztály	E	Termikus névleges folytonos áram	
Védelmi osztály	IP20	$I_{termikus}$	$1,2 \times I_{rated}$

## Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	3
----------	--------------------------------------	--------------	---

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9,1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-18-150-1A-2VA-3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

